

高速シリンダーベッド飾り縫ミシン
エア一式上下糸切り装置付

JUKI

MF-7800/UT25

MF-7822 (2本針両面飾り縫)

MF-7823 (3本針両面飾り縫)



品質重視のシリンダーベッド飾り縫ミシンに、エア一式糸切り装置が付きました。
糸切り性能、信頼性を大幅にアップ、
安定した糸切りを実現し生産性アップに貢献します。



MF-7823U10B56/UT25




エア一式上下糸切り機構

MF-7800 サブクラス	縫目	サブクラス名	針数	糸数	針幅 (mm)	縫目長さ*1 (mm)	差動比*2	押え上昇量*3 (mm)	最高縫速度 (rpm)	装置
基本縫 (ユニバーサル タイプ)		MF-7822-U10-B48	2	4	4.8	0.9~3.6	1:0.9~1:1.8 (1:0.6~1:1.1)	5(8)	6,500	UT25
		MF-7823-U10-B56	3	5	5.6	0.9~3.6	1:0.9~1:1.8 (1:0.6~1:1.1)	5(8)	6,500	UT25
		MF-7823-U10-B64	3	5	6.4	0.9~3.6	1:0.9~1:1.8 (1:0.6~1:1.1)	5(8)	6,500	UT25
カバーリング		MF-7823-K10-B56	3	5	5.6	0.9~3.6	1:0.9~1:1.8 (1:0.6~1:1.1)	5(8)	6,500	UT25

*1 縫目長さは調整により4.5mmまで可能です。 *2 差動比は調整により切替えが可能です。 *3 押え上昇量は上飾り付きの場合は5mm、上飾り無しの場合は8mmとなります。


MF-7800/UT25 仕様		
機種名	MF-7822/UT25	MF-7823/UT25
縫形式	2本針両面飾り縫	3本針両面飾り縫
使用針	UY128GAS #9S~#14S (標準#10S)	
ピッチ調整	ダイヤル式	
差動調整	マイクロアジャスト式	
給油方式	自動給油	
使用油	JUKI MACHINE OIL 18 (ISO VG18相当)	
上下糸切り	標準装備(エア式)	
自動押え上げ	標準装備(エア式)	
微量押え上げ	標準装備	
針棒ストローク変換機構*1	標準装備	
針先、針糸エスレンタンク	標準装備	
カートリッジオイルフィルター	標準装備	
頭部質量	44kg	

*1 工場出荷時31mm、厚物対応の場合は簡単な調整で33mm (最高縫速度5,500rpm) が可能です。



エアブロー式針糸ワイパーノズル(付属に同梱)を使用すると、片面糸切り時の針糸の処理が可能です。

品番134-42058



① 押え上げ駆動機構 / ② 糸切り駆動機構

機種表示

MF78 B UT25

機種区分	コード	用途区分	コード	針板爪形状	コード	針幅区分	コード	装置、 アタッチメント区分	コード
2本針両面飾り縫	22	ユニバーサルタイプ	U10	Bタイプ(標準)	B	4.8mm	48	エア式 上下糸切り装置	UT25
3本針両面飾り縫	23	カバーリング	K10			5.6mm	56		
						6.4mm	64		

*針幅選定の場合はサブクラス表を参照お願いします。



対象事業名: JUKI株式会社 本社
 登録番号: RE005
 JISQ14001:1996
 ISO14001:1996
 登録番号: JSAE389
 089

JUKI

JUKI販売株式会社

本社	☎0424(80)9816	☎0424(80)9825
JCC 北東北	☎0197(25)2725	☎0197(25)2790
STJ 福島カスタマーズセンター	☎024(576)6769	☎024(576)6704
STJ 東京カスタマーズセンター	☎0424(80)4641	☎0424(80)4656
JCC 中部	☎052(400)1234	☎052(400)9216
JCC 中部 北陸カスタマーズセンター	☎076(224)8805	☎076(224)8806
STJ 大阪カスタマーズセンター	☎06(6339)7124	☎06(6339)7136
JCC 中四国	☎084(972)3880	☎084(972)2380
JCC 中四国 四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880	☎0898(25)0334
STJ 米子カスタマーズセンター	☎0859(33)8611	☎0859(34)1432
STJ 久留米カスタマーズセンター	☎0942(44)1835	☎0942(44)9729

JUKI株式会社

〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1

お問い合わせ、ご相談は

http://www.juki.co.jp

☎03(3480)2358

☎03(3430)4909-4914

*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
 このカタログの記載内容は2004年4月現在のものです。(Cat.No.03-01)

このカタログは再生紙を使用しています。